Garant

SEKT 1204 AFTN, HB7525, Tipas: ST900



Užsakymo data

Užsakymo numeris	214242 ST900
GTIN	4045197553881
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:
Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$ = 3,5 mm.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,19 mm
Tipas	ST900
Plokštelės storis E	4,76 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKT 1204 AFTN
Kietlydinys	HB7525
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm²	tinka	290 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	ribotai tinka	150 m/min	P
INOX <900 N/mm²	ribotai tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm²	ribotai tinka	120 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	130 m/min	K
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		