Garant

SEKW 1204 AFTN, HB7515, Tipas: ST1400



Užsakymo data

Užsakymo numeris	214292 ST1400
GTIN	4045197553898
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:
Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$ = 3,5 mm.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,19 mm
Tipas	ST1400
Plokštelės storis E	4,76 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKW1204-AFTN
Kietlydinys	HB7515
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm²	ribotai tinka	320 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	ribotai tinka	190 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	tinka	170 m/min	P
INOX <900 N/mm²	ribotai tinka	230 m/min	M
INOX >900 N/mm²	ribotai tinka	150 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	150 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		