Garant

SOMT 120508 PDER, HB7730, Tipas: GGG



Užsakymo data

Užsakymo numeris	214880 GGG
GTIN	4045197608666
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:
Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Naujausia danga, sauganti plokštelę nuo susidėvėjimo.
Pastaba:
Rekomenduojami režimai $a_e = 0{,}3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Tipas	GGG
Kampo spindulys	0,8 mm
Plokštelės storis E	5,56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 120508 PDER
Kietlydinys	HB7730
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		