KYOCERA

Freza 90° MEC17, su sriegiu, ∅ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Produktų klasė	25O

Aprašymas

Modelis:
Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ∅ D_C	32 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	15,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ∅ D_{max}	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ∅ D_{min}	57 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,61 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	23,6 mm
∅ D_3	25 mm
Koto tipas	su sriegiu

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229709