Garant

GARANT Softcut HSI platus žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	214906 50/5
GTIN	4045197674463
Produktų klasė	21O

Aprašymas

Modelis:
Atsparus susidėvėjimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.
Paskirtis:
Ypač tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.
Pastaba:
Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis,** keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).**
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.
Tiksliems 90° kampams formuoti prašome pasirinkti a_p = 6 mm.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 0836..

Pjovimo briaunos ∅ D_C	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ∅	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Serija	Softcut®
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys10 vnt.	219863
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP