Garant

GARANT Softcut kampinė freza 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / Zeff: 50/4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215579 50/4
GTIN	4045197455338
Produktų klasė	21O

Aprašymas

Modelis:
Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių kampinių frezų **su keičiamomis plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais,** kai **nėra stabilumo** arba su nedidelės varomosios galios sukliais.
Paskirtis:
Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumai plieno rūšių.
Atsarginė dalis:
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).
Pastaba:
Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, tvirtinimo lizdą reikiamodifikuoti.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.
Nenaudoti nuožulnių paviršių apdirbimui!
Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Bendras ilgis L_{viso}	55 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	39,5 mm
Pjovimo briaunos ∅ D_C	50 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	4
Serija	Softcut®
Keičiamų plokštelių kiekis	16
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys10 vnt.	219826
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP