Garant

Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas, Nustatytas sukimo momentas: 1,5Nm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211750 1,5
GTIN	4045197552396
Produktų klasė	21B

Aprašymas

Modelis:
Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.
Funkcija:
Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvas suveikia **automatiškai.** Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.
Paskirtis:
Kartu su **1/4 colio antgaliais** su **C 6,3**arba **E 6,3 kotu,** pvz., **Torx Plus® antgaliais** Nr. **674252.**
Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.
Standartas:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Pastaba:
Atsuktuvo antgaliai užsakomi **atskirai**.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

nustatytas sukimo momentas	1,5 Nm
Geležtės ilgis	50 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±15 %
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Bendras ilgis L	107 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis sureguliavimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Norma	DIN EN ISO 6789
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis atsuktuvas Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Priedai

„TQ-Station“ – dinamometrinių atsuktuvų laikymo dėžutė	659964