Garant

SNHX 1207 neutral., Tipas: ST1400



Užsakymo data

Užsakymo numeris	218621 ST1400
GTIN	4045197656551
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:
Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,13 mm
Tipas	ST1400
Nuožulos plotis	0,25 mm
Rūšis	HB7525
Plokštelės storis E	7,94 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1207
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	7 mm
griovelio pločiui a_p	12; 16 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui