Garant

Griovelių freza 90°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215870 20/3
GTIN	4045197193056
Produktų klasė	21O

Aprašymas

Paskirtis:
Universaliai tinka visų medžiagų apdirbimui ir griovelių frezavimui.
Pastaba:
Laikiklius frezoms su sriegiu žr. katalogo 3-ioje dalyje.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M10
Pjovimo briaunos Ø D_C	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	30 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	17,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
Ø D_1 h6	10,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	37 mm

Nuožulos kampas α_{max}	0,96 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	14,85 mm
∅ D_3	17 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys10 vnt.	219814
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP