# Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm

## Užsakymo data

| | |
|---|---|
| Užsakymo numeris | 251009 25/16 |
| GTIN | 4045197650689 |
| Produktų klasė | 21T |

## Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Laikiklio ISO kodas | CKJNR/L 2525M16 |
| Spaustukas | 259038 17 |
| Koto dydis | 25 mm |
| Galvutės ilgis $L_1$ | 32 mm |
| Atraminė plokštelė | 259031 6 |
| Spyruoklių rinkinys | 259044 3 |
| Spyruoklė | 259046 3 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | KNUX 1604.. R/L |
| Plokštelės dydis | 16 mm |
| Varžtas spaustukui | 259021 3 |
| Darbinės dalies ilgis $L_4$ | 32 mm |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |

| | |
|---|---|
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |

## Priedai

| | |
|---|---|
| Spaustukas Tipas 17 | 259038 17 |
| Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm | 674242 4 |
| Spyruoklių rinkinys10 vnt. Tipas 3 | 259044 3 |
| Varžtas spaustukui Tipas 3 | 259021 3 |
| Spyruoklė Tipas 3 | 259046 3 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Atraminė plokštelė Tipas 6 | 259031 6 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |