HEDI

Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms, Tipas: 9LED

Užsakymo data

Užsakymo numeris	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:
Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.
Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.
Ryškus staklių apšvietimas su ypač tvirta lempos galvute, kuri atspari vandeniui ir dulkėms, skirta profesionaliam naudojimui sudėtingomis darbo sąlygomis. Apsaugos lygiai pagal DIN EN 62493. **LED** staklių šviestuvas tikslingam darbo vietos apšvietimui. Mažos energijos sąnaudos, apšviečiami objektai neįkaista ir negauna UV spindulių.
Lempos galvutė su patobulintu šarnyru.
Funkcija:
IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.
Tiekimo sudėtis:
Su lempa, su **stipriu tvirtinimo magnetu, suspaudikliu 50 mm ir tvirtinimo varžtais,** skirtais tvirtinti prie staklių, stalų, sienų arba lubų.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	1140 lm
Apšvietimo priemonės	LED
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
IP apsaugos klasė	IP 64
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
Šviesos stiprumas	12 W
Nominalioji įtampa	250 V
Apšvietimo kampas fiksuotas	60 laipsniai
Šviesos fokusavimas	fokusuotos šviesos kūgis
Produkto rūšis	Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms