Garant

Ištekinimo laikiklis su keičiama plokštele QuickTurn, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251104 20/12
GTIN	4045197650757
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Privalumai:
Keičiamųjų plokštelių keitimas be įrankių. **Mygtuko paspaudimu atlaisvinkite fiksatorių – pakeiskite plokštelę – prispauskite spaustuką.** Paprastai ir patogiai sutrumpinamas pasiruošimui skiriamas laikas. Užtikrinama tolygi fiksavimo jėga, tikslus tvirtinimas, nereikia techninės priežiūros.
Vidinis aušinimas: ne
Laikiklio ISO kodas: DSSNR/L 2025K12
Tinkamos keičiamos plokštelės: SN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L_4: 32 mm
Galvutės ilgis L_1: 49 mm
Bendras ilgis L: 125 mm
Atraminė plokštelė: 259031 21

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštelei	259025 4
Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Koto dydis	20 mm
Atraminė plokštelė	259031 21
Plokštelės dydis	12 mm
Spaustukas	259038 8

Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Galvutės ilgis L_1	49 mm
Laikiklio ISO kodas	DSSNR/L 2025K12
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštelei	259171
Dinamometrinis atsuktuvas su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Atraminė plokštelė Tipas 21	259031 21
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 4	259025 4
Spaustukas Tipas 8	259038 8
Atraminė plokštelė	259231
Spaustukas	259352