Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto ∅ / plokštelių dydžiai: 16/07mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L_1	30 mm
Laikiklio ISO kodas	AH16Q SDQCR/L07
Mažiausias pragręžimo ∅ D_{min}	20 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	12 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto ∅ D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8