Garant

# Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto ∅ / plokštelių dydžiai: 16/07mm

## Užsakymo data

| | |
|---|---|
| Užsakymo numeris | 260329 16/07 |
| GTIN | 4045197652867 |
| Produktų klasė | 21T |

## Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Mažiausias pragręžimo ∅ $D_{min}$ | 20 mm |
| Galvutės ilgis $L_1$ | 30 mm |
| Laikiklio ISO kodas | AH16Q SDQCR/L07 |
| Darbinės dalies ilgis $L_3$ | 12 mm |
| Plokštelės dydis | 7 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Bendras ilgis L | 180 mm |
| Užspaudimo ilgis $L_2$ | 15 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai |
| Koto ∅ $D_s$ | 16 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekinimo gylis iki | 5×D |
| Ašmenys | HSS |
| Vidinis aušinimas | taip |

| | |
|---|---|
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

## Priedai

| | |
|---|---|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7 | 269028 7 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8 | 674248 TX8 |