Tekinimo peilis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251707 20/16
GTIN	4045197651037
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Laikiklio ISO kodas	MVJNR/L 2020K16
Varžtas atraminei plokštelei	259025 3
Varžtas spaustukui	259021 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Spaustukas	259038 2
Galvutės ilgis L_1	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 3	259025 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500