Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	15,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	20 mm
Plokštelės dydis	10 mm
Koto dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	SRGCR/L 1616H10
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.X 1003
Atraminė plokštelė	269005 11
Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 2	269013 2
Atraminė plokštelė Tipas 11	269005 11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500