Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	25 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.X 1204
Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Atraminė plokštelė	269005 10
Plokštelės dydis	12 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L_1	20,3 mm
Laikiklio ISO kodas	SRDCN 2525M12
Funkcinis plotis L_4 neutralaus laikiklio darbinis plotis	18,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 10	269005 10
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 2	269013 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500