Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250018 20/12
GTIN	4045197649959
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Svirtis	259015 2
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 2020K12
Galvutės ilgis L_1	28 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Koto dydis	20 mm
Atraminė plokštelė	259031 2
Svirties varžtas	259018 2
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys10 vnt. Tipas 2	259047 2
Spyruoklių rinkinys10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2