Garant

Ištekinimo plokštelių laikiklių rinkinys HM, kairiniai

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260019
GTIN	4045197651945
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Laikiklio ISO kodas	E08K SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	E10K SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	E12M SCLCR/L06
Užspaudimo ilgis L_2	7,6 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9,6 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11,5 mm
Mažiausias pragręžimo ∅ D_{min}	10 mm
Mažiausias pragręžimo ∅ D_{min}	12 mm
Mažiausias pragręžimo ∅ D_{min}	14 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	5 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	6 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	8 mm

Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Ištekinimo plokštelių laikiklis HM Koto ∅ / plokštelių dydžiai 8/06 mm	260017 8/06
Ištekinimo plokštelių laikiklis HM Koto ∅ / plokštelių dydžiai 10/06 mm	260017 10/06
Ištekinimo plokštelių laikiklis HM Koto ∅ / plokštelių dydžiai 12/06 mm	260017 12/06