Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/15mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 8
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Atraminė plokštelė	259031 28
Svirties varžtas	259018 7
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Laikiklio ISO kodas	PDJNR/L 2020K15
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Plokštelės dydis	15 mm
Galvutės ilgis L_1	35 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys10 vnt. Tipas 2	259047 2
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Spyruoklių rinkinys10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirties varžtas Tipas 7	259018 7
Svirtis Tipas 8	259015 8
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500