Garant

Mini plieninis ištekinimo įrankio laikiklis, dešininis, Darbinės dalies ilgis L1 / plokštelės dydis d: 12/6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Produktų klasė	21V

Aprašymas

Modelis:
- **Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.**
- **Paprastas plokštelių keitimas.**

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	279815 10
Plokštelės dydis	06 mm
Galvutės ilgis L_1	12 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15,6 mm
Serija	Mini
Koto ∅ D_s	16 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 10	279815 10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8