Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/11mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261106 20/11
GTIN	4045197655486
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	SVHBR/L 2020K11
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Galvutės ilgis L_1	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500