Garant

Eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3Lmm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273835 20/3L
GTIN	4045197612168
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:
Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm^2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. 12,5×w **(pjovimo gylis iki 37,5 mm)**
Pastaba:
Maksimalus ∅ = ribotas ruošinio ∅ dėl modelio.
Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.
Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670 .
Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	54 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Darbinės dalies ilgis L_4	21,5 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	37,5 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Bendras ilgis L	113 mm
Serija	Eco

maksimalus ∅	75 mm
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 6	279815 6