Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261106 20/16
GTIN	4045197655493
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Galvutės ilgis L_1	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Laikiklio ISO kodas	SVHBR/L 2020K16
Atraminė plokštelė	269005 8
Plokštelės dydis	16 mm
Koto dydis	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Varžtas atraminei plokštelei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500