Garant

Eco atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273831 20/6
GTIN	4045197576255
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:
Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm^2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.
Pastaba:
Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.
Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o t_{max} (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai t = 24,5 mm.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	30 mm
Galvutės ilgis L_1	40,5 mm
Varžtas	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Darbinės dalies ilgis L_4	21,5 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
Bendras ilgis L	109,5 mm
Serija	Eco
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 7	279815 7
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX30	674248 TX30