Garant

Eco atpjovimo įrankio laikiklis, ilgas kotas, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273863 16/3
GTIN	4045197582119
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:
Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm^2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.
Pastaba:
Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656–273670.
Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Techninis aprašymas

Varžtas	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	21 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Galvutės ilgis L_1	37 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Bendras ilgis L	97,5 mm
Serija	Eco

Koto plotis p	16 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25