Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/11mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261309 20/11
GTIN	4045197655936
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	SVHCR/L 2020K11
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Galvutės ilgis L_1	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500