Garant

Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė, HB7010, Žingsnis: 3,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270710 3,5
GTIN	4045197369468
Produktų klasė	21J

Aprašymas

Modelis:
Pilno profilio plokštelė 60° išoriniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Sriegio žingsnis	3,5 mm
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7010
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	M

Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	4,76 mm
Plokštelės dydis I	22 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		