Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, kairinė, HB7010, Žingsnis: 1mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270776 1
GTIN	4045197367990
Produktų klasė	21J

Aprašymas

Modelis:
Pilno profilio plokštelė 60° vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Sriegio žingsnis	1 mm
Vidiniam / išoriniam naudojimui	vidin.
Paskirtis	kairinis
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7010
Tolerancijos klasė	DIN 13 6H
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	M

Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis I	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		