Garant

Sriegimo peilis su keičiama plokštele, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 60/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokštele 1,5°.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	279810 2
Plokštelės dydis	16 mm
Mažiausias pragręžimo ∅ D_{min}	29 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	16,3 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Vidinis aušinimas	taip
= atraminė plokštelė 1,5°	272630 1,5
Atraminės plokštelės varžtas	279824 1
Koto ∅ D_s	32 mm
Kakliuko plotis L_4	25 mm
Pritaikymo sritys	Radialinis vidinis įpjovimas
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas	272500
Atraminė plokštelė ištekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272630 1,5
Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 1	279824 1
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10