KYOCERA

DCMW 11T302, KBN35M, Tipas: ME

Užsakymo data

Užsakymo numeris	265684 ME
GTIN	4960664544196
Produktų klasė	25H

Aprašymas

Modelis:
MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.
Kietlydinys: KBN35M
Pjovimo briaunų forma: ME
Pjūvio gylis a_p: 0,05 - 0,5 mm
Pastūma f: 0,08 - 0,15 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma	ME
Pastūma f	0,08 - 0,15 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 200 m/min

Kietlydinys	KBN35M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnusis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMW 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN35M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		