Garant

Nu-/ Įpjovimo plokštelė, CU7025, Įpjovos plotis w: 4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273698 4
GTIN	4045197579041
Produktų klasė	21J

Aprašymas

Modelis:
Drožlialaužis mažiems skersmenims ir pjovimo jėgos sumažinimui.

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Pastūma f	0,08 - 0,26 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CU7025
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.

Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	140 m/min	P
nepertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		