Garant

Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273751 16/3
GTIN	4045197484161
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:
Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm^2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Varžtas	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Įpjovos plotis w	3 mm
Galvutės ilgis L_1	30 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	9 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto plotis p	16 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25