Garant

Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273756 20/4
GTIN	4045197485090
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:
Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm^2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.
Pastaba:
Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o t_{max} (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai t = 24,5 mm.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	40 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	21,5 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	20 mm
Varžtas	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Bendras ilgis L	125 mm
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip

Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 7	279815 7
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX30	674248 TX30