Garant

# Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, dešininis, Koto ∅ DS / įpjovos plotis w: 40/6mm

## Užsakymo data

| | |
|---|---|
| Užsakymo numeris | 273790 40/6 |
| GTIN | 4045197640376 |
| Produktų klasė | 21W |

## Aprašymas

**Modelis:**
Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm$^2$). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

## Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Įpjovos plotis w | 6 mm |
| Darbinės dalies ilgis $L_3$ | 27 mm |
| Varžtas | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| Mažiausias pragręžimo ∅ $D_{min}$ | 49 mm |
| $t_{maks.}$ vidinis apdirbimas | 13 mm |
| Bendras ilgis L | 350 mm |
| Atitraukto laikiklio darbinis ilgis $L_1$ | 60 mm |
| Koto ∅ $D_s$ | 40 mm |
| Pritaikymo sritys | Radialinis vidinis įpjovimas |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | taip |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

## Priedai

| | |
|---|---|
| Fiksavimo varžtas Tipas 8 | 279815 8 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20 | 674248 TX20 |