Garant

# Atpjovimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3Lmm

## Užsakymo data

| | |
|---|---|
| Užsakymo numeris | 273760 20/3L |
| GTIN | 4045197643810 |
| Produktų klasė | 21W |

## Aprašymas

**Modelis:**
Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm$^2$). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. 12,5×w **(pjovimo gylis iki 37,5 mm)**
**Pastaba:**
Maksimalus ∅ = ribotas ruošinio ∅ dėl modelio.
Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.
Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

## Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Galvutės ilgis $L_1$ | 54 mm |
| Įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 37,5 mm |
| Darbinės dalies ilgis $L_4$ | 21,5 mm |
| Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| maksimalus ∅ | 75 mm |
| Koto plotis p | 20 mm |
| Paskirtis | dešininis |

| | |
|---|---|
| Vidinis aušinimas | ne |
| galima atpjauti pagal ašį | taip |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |

## Priedai

| | |
|---|---|
| Fiksavimo varžtas Tipas 6 | 279815 6 |
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25 | 674248 TX25 |