Medžiaginė lipni juosta, sidabro spalvos, Plotis × ilgis (mm×m): 48X50

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083600 48X50
GTIN	4042448392954
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:
tesa® 4662 duct tape pasižymi puikiu sukibimu net ant grubių ar dulkėtų paviršių. Atsparumas vandeniui, glotnumas ir lankstumas. Puikiai tinka vamzdžių ir laidų sandarinimui, taip pat tinkavimo ir mūrijimo darbams. Ją lengvai galima atplėšyti rankomis tiek išilgai, tiek ir skersai.
Pastaba:
Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Ilgis	50 m
Storis	0,23 mm
Gamintojo pavadinimas	duct tape 4662
Plotis	48 mm
Spalva	sidabrinis
Tamprumas	18 %
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %

atsparus temperatūrai iki	95 °C
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Yra pamušalas	ne
Ypatybė	atsparus vandeniui
Ypatybė	galima nuplėšti rankomis
Ypatybė	puikiai priglunda
Audinio tankumas	27 audinio tankumas
Stipris tempiant	3 N/mm
Klijai	natūralus kaučiukas
Pagrindo medžiaga	Audinys
Paskirtis	Pritvirtinimas
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Tvirtinimas
Paskirtis	Įpakavimas
Paskirtis	Klijavimas
Sukibimas su plienu	0,44 N/mm
Produkto pavadinimo požymis	sidabro spalvos
Produkto rūšis	Lipni juosta