Polietileninė slydimo juosta, Plotis × ilgis (mm×m): 19X16

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083790 19X16
GTIN	212001199106
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:
3M™ 5423 saugo paviršius, pasižyminčius puikiu atsparumu dilimui, ir sukuria slenkamąjį paviršių, kuris užtikrina kontaktą be dilimo. Papildomos, dažnai nenaudingos tepimo priemonės nebūtinos. Būdingas **atsparumas chemikalams, skaidrumas** ir, dėl apsauginio popieriaus, galima lengvai perdirbti į štampavimo dalis.
Pastaba:
Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Spalva	skaidri
Plotis	19,05 mm
Ilgis	16,45 m
Storis	0,28 mm
Gamintojo pavadinimas	5423
Laikymo temperatūra	20 °C

Ypatybė	atsparus dilimui
Ypatybė	stumdom.
Ypatybė	susitepant.
Stipris tempiant	9,63 N/mm
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Klijai	Guma-derva
Tamprumas	500 %
Pagrindo medžiaga	PE plėvelė
Paskirtis	Apsauga nuo nusitrynimo
Paskirtis	Transportavmo ir stūmimo takeliai
Sukibimas su plienu	0,28 N/mm
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Yra pamušalas	ne
atsparus temperatūrai iki	-35 - 110 °C
Produkto rūšis	Lipni juosta