Mitutoyo

Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest, Matavimo ribos: 6-12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:
Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.
Tiekimo sudėtis:
Mikrometriniai vidmačiai Nr. 429000. Kalibravimo žiedai tokie kaip Nr. 484030, ilgintuvas 100 mm Nr. 429010.

Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo ∅	8 / 10 mm
Mikrometrų skaičius	3
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 12 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6

Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasMikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 6-12 mm	020550 6-12

Priedai

Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 10-12 mm	429000 10-12
Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 6-8 mm	429000 6-8
Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 8-10 mm	429000 8-10
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 1/100	429010 1/100
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo ∅ 11 mm	484030 11
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo ∅ 7 mm	484030 7
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo ∅ 9 mm	484030 9