Kalibrinis kamštis su tarpininiais matmenimis su užlaida nusidėvėjimui, Tipas: E

Užsakymo data

Užsakymo numeris	484025 E
GTIN	4045197211811
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:
Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifuotos ir tiksliai pritrintos.
Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7164.
Kalibriniai kamščiai su tarpiniais matmenimis ir ISO atitiktimi, pvz., Nr. 484025 **2,37 H6** arba skaitine tolerancija, pvz., Nr. 484025 **28 +0,01/ -0,02.**
Standartas:
Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**
Pastaba:
Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).
Tipas A = 2 – 2,999
Tipas B = 3 – 10
Tipas C = 10,001 – 14
Tipas D = 14,001 – 18
Tipas E = 18,001 – 24
Tipas F = 24,001 – 30
Tipas G = 30,001 – 40
Tipas H = 40,001 – 50
Tipas I = 50,001 – 60
Tipas J tipas = 60,001 – 90
Tipas K = 90,001 – 99,999

- **Prašome nurodyti tikslų nominalųjį ∅ ir tolerancijos lauką (A-ZC) bei kokybę (6–13) arba skaičiais išreikštas ribines nuokrypas (+/–).**
- **Tarpinių matmenų kalibriniai kamščiai - tik ribiniai kalibriniai kamščiai su matmenimis su kableliais!**
- **Lygius (tiesius) ∅ su ISO atitiktimi žr. Nr. 484000, 484020, 484040 arba teiraukitės.**
- **Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvėjimui) žr. Nr. 484027.**

Techninis aprašymas

Tolerancijos laukas	A
Tolerancijos laukas	G
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos laukas	J
Tolerancijos laukas	K
Tolerancijos laukas	M
Tolerancijos laukas	N
Tolerancijos laukas	P
Tolerancijos laukas	R
Tolerancijos laukas	S
Tolerancijos laukas	B
Tolerancijos laukas	T
Tolerancijos laukas	U
Tolerancijos laukas	V
Tolerancijos laukas	X
Tolerancijos laukas	Y
Tolerancijos laukas	Z
Tolerancijos laukas	ZA
Tolerancijos laukas	C
Tolerancijos laukas	D
Tolerancijos laukas	E
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	JS
Tolerancijos laukas	CD
Tolerancijos laukas	EF
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	ZB

Tolerancijos laukas	ZC
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 7150-2
Kokybė	12
Kokybė	11
Kokybė	8
Kokybė	10
Kokybė	13
Kokybė	7
Kokybė	6
Kokybė	9
Nominalus dydis	18,001 - 24 mm
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibravimas	L6
Produkto rūšis	Kalibrinis kamštis

Paslaugos

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus ∅ 60 mm	028300 60
DAkkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus ∅ 60 mm	028340 60