Dengta freza Z4 – glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: F1225

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540560 F1225
GTIN	4027497279135
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:
Koto ∅ 6 mm.
LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.
Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Užapvalinta elipsė“** (RBF).
Paskirtis:
Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z4
Dantų smulkumas	smulkiadantis
Bendras ilgis	65 mm
Forma	F1225
Forma	suapvalintos elipsės formos
Galvos ∅	12 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys

Koto ∅	6 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z4
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm²	tinka		
Plienas <1400 N/mm²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		