PFERD

Freza dantų forma – FVK, HM, Tipas: AZB0625

Užsakymo data

Užsakymo numeris	547310 AZB0625
GTIN	4007220869048
Produktų klasė	55F

Aprašymas

Modelis:
Specialios formos dantys **sumažina pjovimo jėgas** ir **neleidžia pluoštui spurti.** Forma „Cilindras“ (ZYA).
Pjovimo briaunų geometrija ideali kietoms CFK/GFK medžiagoms su pluošto dalimi > 40%.
Su viršūne kaip centravimo grąžto. Su viršūne kaip centravimo grąžto.
Paskirtis:
Plastiko (taip pat ir pluoštu sustiprinto) šoninių paviršių apdirbimui, kontūrų frezavimui ir užvartų nuėmimui.
Koto ∅: 6 mm
Dantų galiniame paviršiuje forma: Viršūnė kaip centravimo grąžto
Galvos ∅: 6 mm
Galvutės ilgis L_1: 25 mm
Bendras ilgis: 65 mm
Koto ∅: 6 mm

Techninis aprašymas

Forma	AZB0625
Bendras ilgis	65 mm

Dantų galiniame paviršiuje forma	Viršūnė kaip centravimo grąžto
Dantų forma	FVK
Galvos ∅	6 mm
Galvutės ilgis L_1	25 mm
Koto ∅	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza