Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 987C, ∅ 178 mm, Grūdėtumas: 80



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566491 80
GTIN	30051141277432
Produktų klasė	53F

Aprašymas

Modelis:
Papildomai uždėtos šlifavimo pagalbinės priemonės užtikrina šaltą šlifavimą be spalvos pasikeitimo ir sumažina disko užteršimą šlifuojant plastiškas medžiagas.
Našius šlifavimo grūdelius 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. **Didesnis medžiagos šalinimo greitis,** geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdai.a
Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas.** 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Aukščiausios kokybės tipas Cubitron™ II Maksimalus nuimamas medžiagos kiekis.
Paskirtis:
Nerūdijančiojo plieno, aliuminio, titano ir nikelio lydinių apdirbimui.
Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs šlifavimo grūdeliai užtikrina **malonų, ergonomišką pjovimą** spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir žiedlapiniams diskams.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
DiskoØ	178 mm
Serija	Cubitron™II
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 178 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	8500 min^{-1}
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm^2	tinka		
Plienas <1400 N/mm^2	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis ∅ 180 mm	566672 180
Pluoštinio disko atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis ∅ 180 mm	566690 180
Pluoštinio disko atraminė lėkštelėlanksti / lygi Išorinis ∅ 180 mm	566692 180