VSM

Pluoštinis diskas XF 870 (CER), ∅ 115 mm, Grūdėtumas: 36

Užsakymo data

Užsakymo numeris	566460 36
GTIN	4018875312520
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:
Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas.** 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
VSM XF 870 modelio pluoštinis diskas **maksimaliai našus, abrazyvus** ir išskirtinai patvarus. Šaltas šlifavimas. Geriausiai tinka visiems plienams, karščiui atspariems nikelio lydiniams ir CrNi plienams.
Grūdelių rūšis: **keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE).**
Paskirtis:
Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius,** labai **lankstūs.**

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	36
Disko∅	115 mm
Serija	XF870

Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Pluoštinis diskas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	13300 min^{-1}
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm^2	tinka		
Plienas <1400 N/mm^2	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi Išorinis ∅ 108 mm	566650 108
ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais Išorinis ∅ 108 mm	566670 108
Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis ∅ 115 mm	566672 115