Smulkus sriegis nepraeinantysis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 45X2

Užsakymo data

Užsakymo numeris	486130 45X2
GTIN	2050001675828
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:
Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.
Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.
Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).
Paskirtis:
Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.
Standartas:
Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502.**
Pastaba:
Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegis	M45
Tolerancijos klasė	6H
Sriegio žingsnis	2 mm
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	MS
Tolerancijos laukas	H
Kokybė	6

Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibravimas	L11
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

Paslaugos

KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus ∅ 60 mm	028500 60
DAkkS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus ∅ 90 mm	028540 90