Smulkus sriegis nepraeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 30X1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	486210 30X1
GTIN	2050001045935
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:
Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.
Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.
Paskirtis:
Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.
Standartas:
Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502.**
Pastaba:
Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	6g
Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegis	M30
Kalibravimas	L12

Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Sriegio tipas	MS
Norma	DIN 13
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus ∅ 60 mm	028600 60
DAkkS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus ∅ 100 mm	028640 100