VSM

Ekonomiško dydžio mėlyno šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 24, 40 mm × 50 m, Grūdėtumas: 400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	557710 400
GTIN	4018875267011
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:
Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas **korundu (A)** su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.
Tipas **VSM KK 24:** audinys **mėlynas, ekonomiško dydžio ritė,** standartinėms apkrovoms.
Pakuotė **su integruotu atpjovimo peiliu.**
Paskirtis:
Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	400
Smulkumo laipsnis	I. glotnus
Serija	KK24
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Ritės plotis	40 mm
Ritės ilgis	50 m
Produkto pavadinimo požymis	40 mm × 50 m
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm²	tinka		
Plienas <1400 N/mm²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		