VSM

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 114 F, 115 mm × 50 m, Grūdėtumas: 80

Užsakymo data

Užsakymo numeris	557850 80
GTIN	4018875206133
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:
Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas **korundu (A)** su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.
Tipas **VSM KK 114 F:** audinys **rudas, ypatingai didelėms apkrovoms.** Ši kokybės kategorija pasižymi **ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams,** išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.
Pakuotė **be atpjovimo peilio.**
Paskirtis:
Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.
Idealu vibraciniams šlifuokliams.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	rupus
Grūdėtumas	80
Serija	KK114F
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)

Šlifavimo priemonių kodas	A
Ritės plotis	115 mm
Ritės ilgis	50 m
Produkto pavadinimo požymis	115 mm × 50 m
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm²	tinka		
Plienas <1400 N/mm²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		