DICK

Plokščių dildžių rinkinys, 6 vnt., suvyniojamame dėkle



Užsakymo data

Užsakymo numeris	517600
GTIN	4009215074826
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:
Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Siekiant apsaugoti dildes, jų rinkiniai sudedami į **tvirtus suvyniojamus nailono dėklus.**
Apsaugotos dildės neužsiteršia, nepažeidžiamos jų įkartos, o tai užtikrina pastovią aukštą darbo kokybę, lygius paviršius ir didesnį patvarumą.
Su smūgiams atspariomis plastikinėmis rankenomis.
Paskirtis:
Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.
Tiekimo sudėtis:
6 vnt. dildžių rinkinys, kuriame yra po vieną **plokščią dildę**, kurių įkartų dydis 1 – 2 – 3, 200 mm ir 300 mm ilgio.
Norma: DIN 7261

Techninis aprašymas

Norma	DIN 7261
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm²	tinka		
Plienas <1400 N/mm²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25