VSM

# Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713X, 50×2000 mm, Grūdėtumas: 80

## Užsakymo data

| | |
|---|---|
| Užsakymo numeris | 558305 80 |
| GTIN | 4018875128114 |
| Produktų klasė | 56V |

## Aprašymas

**Modelis:**
**Didelio našumo šlifavimo juosta** su **cirkonio korundu (ZA)** efektyvesniam medžiagos nuėmimui. Cirkonio korundas pats **galandasi,** todėl, lyginant su elektrokorundu, jo **patvarumas didesnis, pjovimas našesnis,** o paviršiaus kokybė išlieka tokia pat.
X audinys (tvirtas) skirtas dideliam kiekiui medžiagos nuimti stacionariomis staklėmis.
**Paskirtis:**
Visų **plienų ir jų lydinių, ketaus** ir spalvotųjų metalų apdirbimui.
**Pastaba:**
Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu.
Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

## Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Grūdėtumas | 80 |
| Serija | Dantų forma ZK713X |
| Šlifavimo priemonių kodas | ZA |

| | |
|---|---|
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Šlifavimo juostos plotis | 50 mm |
| Šlifavimo juostos ilgis | 2000 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 50×2000 mm |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta |

## Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | $V_c$ | ISO kodas |
|---|---|---|---|
| Alu Mg | ribotai tinka | 35-40 m/s | |
| Plienas <900 N/mm² | tinka | 32-38 m/s | P |
| Plienas <1400 N/mm² | tinka | 20-25 m/s | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 32-38 m/s | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 25-30 m/s | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 20-25 m/s | H |
| INOX | tinka | 18-30 m/s | |
| Ti | tinka | 10-20 m/s | |
| Ketus (G) | tinka | 30-45 m/s | K |
| Mediena | tinka | 23-26 m/s | |
| sausasis | tinka | | |